



# All-in-one Mobile

## STERYLIZUJĄCY OCZYSZCZACZ POWIETRZA

PURESYS to oryginalna technologia AIRMAGIC (Metalowy aseptyczny wolny od zarazków katalizator izotropowy), która idealnie pozbywa się nie tylko z araków i wirusów, ale również ozonu i szkodliwych gazów chemicznych po przefiltrowaniu drąbnych cząstek przez potrójne filtry i przejściu przez 11 etapów reakcji łańcuchowej i elektrokatalizacji oraz katalizy chemicznej.

### ZASADA DZIAŁANIA FILTRA


#### KROK01

3 fazy idealnie oczyszczanego powietrza



#### KROK02

8 etapów łańcuchowej reakcji sterylizacji, dezodoracji oraz rozkładaniu szkodliwych gazów



#### 10 etapowe system oczyszczania/sterylizacji (skład wnętrza)

- ETAP 1 Nadający się do mycia filtr węglowy z pianki uretanowej- usuwa duże cząsteczki brudu i dezodoryzuje i może być używany trwale (mycie półtrwale stosowane)
- ETAP 2 (Nadający się do mycia) Filtr HEPA- drobne cząsteczki pyłu i żółtego pyłu (opcjonalnie) (mycie zastosowane)
- ETAP 3 Katalizator TiO<sub>2</sub> z pianki metalowej- antybakteryjny, blokuje fale elektromagnetyczne, usuwa alergeny, szkodliwe gazy i brzydkie zapachy
- ETAP 4 Baza reagująca na utlenienie fali UV- katalizator rozkłada organizmy z maksymalną mocną utlenienia wraz z reakcją fotochemiczną (sterylizacja, szkodliwy rozkład chemiczny, dezodoryzacja)
- ETAP 5 Podwójna lampa sterylizująca z promieniami UV lub to pół trwałego użytku- lampa używana do sterylizacji patogenów i mikroorganizmów
- ETAP 6 Baza reagująca na utlenienie fali UV- katalizator rozkłada organizmy z maksymalną mocną utlenienia wraz z reakcją fotochemiczną (sterylizacja, szkodliwy rozkład chemiczny, dezodoryzacja)
- ETAP 7 Katalizator MnO<sub>2</sub> z pianki metalowej- produkuje 0% ozonu i eliminuje szkodliwy ozon wytwarzany przez urządzenia peryferyjne, przekształcając je w tlen
- ETAP 8 Filtr antybakteryjny- sterylizacja, dezodoryzacja i usuwanie cząstek brudu
- ETAP 9 Generator jonów- dodatkowe oczyszczenie, sterylizacja i dezodoryzacja każdego zakamarka pomieszczenia wewnętrznego
- ETAP 10 System zasilania naturalnej aromaterapii- wybór naturalnego zapachu dla terapeutycznego efektu, pasujący do preferencji użytkownika i przeznaczenia

### WŁAŚCIWOŚCI

Cechy	
Materiał obudowy	ABS
Kolor	Srebrny & Czarny
Gwarancja	12 miesięcy
Montaż	Wewnątrz pojazdów
Sterowanie	Przycisk
Wydajność	
Pojemność	13m <sup>3</sup>
Poziom hałasu	27~39dB
Fukcja	Niszczenie zarazków, wirusów i szkodliwych gazów Usuwanie ozonu
Napięcie	12VDC, 110~230V adapter lub zapalniczka samochodowa
Pobór energii	5W
Filtry and konserwacja	
Zestaw filtrów Carbon + HEPA	Nadający się do prania/wymienny
Lampa UV	Żywotność 20,000 godzin
Specyfikacja transportowa	
Waga(z opakowaniem)	1.3kg
Wymiary opakowania	180x306x165mm
Kod HS	8421391000
Kraj pochodzenia	Korea Południowa

### ALL-IN-ONE MOBILE WYMIARY

Wymiary Lx BxH	115x 115x 270mm
Waga	0.8kg

### OZNACZENIE JAKOŚCI

--	--

Typ	Połączony z pojazdami (All-in-one Mobile)
Grupa produktów	Sterylizujący oczyszczacz powietrza
Wersja	2020-M